

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- 5-30 sekunders fixering
- 2 lim i en förpackning 1st liquid och 1st gel
- Kemikalietåligt och starkt
- Transparent limfog

### PRODUKTINFORMATION

#### Beskrivning

En kollektion med cyanoacrylat-baserade snabbhärdande och starka limmer.

1 = Tunnflytande som passar bäst till: täta, jämna och vågräta ytor.

2 = Tjockflytande (gel) som passar bäst till: porösa, ojämna och lodräta ytor.

#### Användningsområde

1 Tunnflytande (liquid)

Bäst till täta, jämna och vågräta ytor av metall, glas, gummi, porslin, plast, mm.

2 Tjockflytande (gel)

Bäst till porösa, ojämna och lodräta ytor av trä, sten, läder, keramik, hårdplast mm.

#### Kulörer

Transparent

#### Förpackning

2 x 3g tub (12/ kartong)

#### Skyddföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- Materialen som skall limmas skall vara rena torra och fettfria. Tvätta med aceton.
- Arbetstemperaturen bör vara över +5°C. Stryk tunt med lim på en sida (en droppe räcker till ca 1-3 cm<sup>2</sup>) och sammanpressa omgående. Varning! hud kan limmas ihop på några sekunder, skydda fingrar och ögon.

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Rengöring

Aceton. Hud sköljes rikligt och länge med ljummet vatten tills limmet lossnar.

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid – temperatur

12 månader oöppnad vid +10°C till +20°C. Vid lagring i kylskåp förlängs lagringstiden avsevärt.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Begränsningar

Plastmaterial typ PP-, PE- och teflon. Långvarig påverkan av vatten.

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller

b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



## TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,05
Viskositet	90,000 – 120,000 cps
Torktid	Fixerar mellan 5-35 sekunder. Full styrka på limfogen efter 1 dygn.
Temperaturbeständighet	Mjuknar vid temp. över +130°C
Användningstemperatur	Över +5°C
Draghållfasthet	Blästrat stål 180 kg/mm <sup>2</sup> Nitrilgummi 50 kg/mm <sup>2</sup> EPDM 50 kg/mm <sup>2</sup> Neoprene 25 kg/mm <sup>2</sup>
Skjuvhållfasthet	Blästrat stål 150 kg/mm <sup>2</sup> Blästrad aluminium 100 kg/mm <sup>2</sup> Nitrilgummi 100 kg/mm <sup>2</sup> Polycarbonat 60 kg/mm <sup>2</sup>
Kemikaliebeständighet	Tål i hemmet förekommande kemikalier, dock ej acetone.